

ENGINEERING  
TOMORROW

*Danfoss*

Danfoss Heating Segment

# Цінник

## Балансувальні клапани

Лютий 2019



[heating.danfoss.ua](http://heating.danfoss.ua)

## ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані без знижок зі складу в Києві.
- Після публікації поточного примірника попередні ціни анулюються.

## КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

### Центральний офіс в Україні:

ТОВ з П «Данфосс ТОВ»  
04080, Київ - 80, а/с 168,  
вул. Вікентія Хвойки, 15/15/6






Телефон: +380 800 800 144

Email: [uacs@danfoss.com](mailto:uacs@danfoss.com)

Сайт: [www.heating.danfoss.ua](http://www.heating.danfoss.ua)

**БАЛАНСУВАЛЬНІ КЛАПАНИ**

- Автоматичні балансувальні клапани **ASV-P, ASV-PV, ASV-M, ASV-I** 4
- Автоматичні комбіновані балансувальні клапани **AB-QM** та приладдя для них 5
- Термостатичні елементи **QT** 5
- Ручні балансувальні клапани **MSV-S, MSV-F2, LENO™ MSV-BD, LENO™ MSV-B** 6
- Ручні запірні клапани **USV-I, USV-M** 7
- Термостатичний циркуляційний клапан **MTCV** та приладдя для нього 7
- Перепускні клапани **AVDO** 8
- Термостатичні змішувальні клапани **TVM-H, TVM-W** 8

Код	Тип	Kvs, м <sup>3</sup> /год	Приєднання корпусу клапана	Діапазон настройки	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок	
<b>Автоматичний балансувальний клапан ASV-P з внутрішньою різьєю, з фіксованою настройкою 0,1 бар, із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м</b>								
	003L7621	ASV-P 15	1,6	Rp 1/2	0,1 бар	(16)	<b>2 776,00</b>	PL28
	003L7622	ASV-P 20	2,5	Rp 3/4	0,1 бар	(8)	<b>2 972,00</b>	PL28
	003L7623	ASV-P 25	4	Rp 1	0,1 бар	(6)	<b>3 799,00</b>	PL28
	003L7624	ASV-P 32	6,3	Rp1 1/4	0,1 бар	(4)	<b>4 651,00</b>	PL28
	003L7625	ASV-P 40	10	Rp1 1/2	0,1 бар	(4)	<b>5 211,00</b>	PL28
<b>Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV з внутрішньою різьєю, з діапазоном настройки з 0,05 - 0,25 бар, із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м</b>								
	003Z5501	ASV-PV 15	1,6	Rp 1/2	0,05 - 0,25 бар	(16)	<b>3 183,00</b>	PL28
	003Z5502	ASV-PV 20	2,5	Rp 3/4	0,05 - 0,25 бар	(8)	<b>3 409,00</b>	PL28
	003Z5503	ASV-PV 25	4	Rp 1	0,05 - 0,25 бар	(6)	<b>4 344,00</b>	PL28
	003Z5504	ASV-PV 32	6,3	Rp1 1/4	0,05 - 0,25 бар	(4)	<b>5 495,00</b>	PL28
	003Z5505	ASV-PV 40	10	Rp1 1/2	0,05 - 0,25 бар	(4)	<b>6 547,00</b>	PL28
	003Z5506	ASV-PV 50	16	Rp 2	0,05 - 0,25 бар	(4)	<b>7 121,00</b>	PL28
<b>Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV із внутрішньою різьєю, з настройкою 0,2-0,6 бар із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м</b>								
	003Z5541	ASV-PV 15	1,6	Rp 1/2	0,2-0,6 бар	(16)	<b>3 611,00</b>	PL28
	003Z5542	ASV-PV 20	2,5	Rp 3/4	0,2-0,6 бар	(8)	<b>3 973,00</b>	PL28
	003Z5543	ASV-PV 25	4	Rp 1	0,2-0,6 бар	(6)	<b>4 830,00</b>	PL28
	003Z5544	ASV-PV 32	6,3	Rp1 1/4	0,2-0,6 бар	(4)	<b>6 206,00</b>	PL28
	003Z5545	ASV-PV 40	10	Rp1 1/2	0,2-0,6 бар	(4)	<b>6 379,00</b>	PL28
	003Z5546	ASV-PV 50	16	Rp 2	0,2-0,6 бар	(4)	<b>7 411,00</b>	PL28
<b>Запірний ручний клапан ASV-M із внутрішньою різьєю, з двома отворами для підключення вимірювальних ніпелів та отвором для приєднання імпульсної трубки</b>								
	003L7691	ASV-M 15	1,6	Rp 1/2	-	(16)	<b>751,00</b>	PL28
	003L7692	ASV-M 20	2,5	Rp 3/4	-	(8)	<b>860,00</b>	PL28
	003L7693	ASV-M 25	4	Rp 1	-	(6)	<b>1 070,00</b>	PL28
	003L7694	ASV-M 32	6,3	Rp1 1/4	-	(4)	<b>1 612,00</b>	PL28
	003L7695	ASV-M 40	10	Rp1 1/2	-	(4)	<b>1 852,00</b>	PL28
<b>Запірний ручний клапан із попередньою настройкою ASV-I із внутрішньою різьєю, з двома ніпелями та отвором для приєднання імпульсної трубки</b>								
	003L7641	ASV-I 15	1,6	Rp 1/2	-	(16)	<b>950,00</b>	PL28
	003L7642	ASV-I 20	2,5	Rp 3/4	-	(8)	<b>1 084,00</b>	PL28
	003L7643	ASV-I 25	4	Rp 1	-	(6)	<b>1 296,00</b>	PL28
	003L7644	ASV-I 32	6,3	Rp1 1/4	-	(4)	<b>1 932,00</b>	PL28
	003L7645	ASV-I 40	10	Rp1 1/2	-	(4)	<b>2 156,00</b>	PL28

Код	Тип	Приєднання корпусу клапана	Діапазон настройки	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
<b>Автоматичні комбіновані балансувальні клапани АВ-QM із зовнішньою різьбою, без вимірювальних ніпелів</b>						



003Z1251	AB-QM 10LF	G 1/2 "	30-150 л/год	(1)	2 207,00	PL28
003Z1201	AB-QM 10	G 1/2 "	55-275 л/год	(1)	2 207,00	PL28
003Z1252	AB-QM 15LF	G 3/4 "	55-275 л/год	(1)	2 207,00	PL28
003Z1202	AB-QM 15	G 3/4 "	90-450 л/год	(1)	2 207,00	PL28
003Z1203	AB-QM 20	G 1 "	180-900 л/год	(1)	2 673,00	PL28
003Z1204	AB-QM 25	G 1 1/4 "	340-1700 л/год	(1)	3 735,00	PL28
003Z1205	AB-QM 32	G 1 1/2 "	640-3200 л/год	(1)	6 256,00	PL28
003Z1222	AB-QM 15HF	G 3/4 "	227-1135 л/год	(1)	3 165,00	PL28
003Z1223	AB-QM 20HF	G 1 "	340-1700 л/год	(1)	4 524,00	PL28
003Z1224	AB-QM 25HF	G 1 1/4 "	540-2700 л/год	(1)	5 882,00	PL28
003Z1225	AB-QM 32HF	G 1 1/2 "	800-4000 л/год	(1)	6 657,00	PL28

<b>Автоматичні комбіновані балансувальні клапани АВ-QM із зовнішньою різьбою, із вимірювальними ніпелями</b>						
--	--	--	--	--	--	--



003Z1261	AB-QM 10LF	G 1/2 "	30-150 л/год	(1)	2 435,00	PL28
003Z1211	AB-QM 10	G 1/2 "	55-275 л/год	(1)	2 435,00	PL28
003Z1262	AB-QM 15LF	G 3/4 "	55-275 л/год	(1)	2 435,00	PL28
003Z1212	AB-QM 15	G 3/4 "	90-450 л/год	(1)	2 435,00	PL28
003Z1213	AB-QM 20	G 1 "	180-900 л/год	(1)	2 872,00	PL28
003Z1214	AB-QM 25	G 1 1/4 "	340-1700 л/год	(1)	4 002,00	PL28
003Z1215	AB-QM 32	G 1 1/2 "	640-3200 л/год	(1)	6 602,00	PL28

<b>Приладдя для клапанів АВ-QM З'єднувальна муфта різьбова</b>						
--	--	--	--	--	--	--



003Z0231	DN 10	G 3/8 "	-	(1)	103,00	PL28
003Z0232	DN 15	G 1/2 "	-	(1)	118,00	PL28
003Z0233	DN 20	G 3/4 "	-	(1)	148,00	PL28
003Z0234	DN 25	G 1 "	-	(1)	236,00	PL28
003Z0235	DN 32	G 1 1/4 "	-	(1)	340,00	PL28

Код	Тип	Опис	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
<b>Приладдя для клапанів АВ-QM Патрубки приварювальні</b>					



003Z0226	DN 15	Патрубок приварювальний	(1)	192,00	PL28
003Z0227	DN 20	Патрубок приварювальний	(1)	236,00	PL28
003Z0228	DN 25	Патрубок приварювальний	(1)	325,00	PL28
003Z0229	DN 32	Патрубок приварювальний	(1)	399,00	PL28

Код	Тип	Опис	Діапазон температур	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
<b>Термостатичний елемент QT</b>						

003Z0382	QT	для АВ-QM від DN10 до DN20	45-60 °C	(1)	1 817,00	PL28
003Z0383	QT	для АВ-QM від DN25 до DN32	45-60 °C	(1)	1 874,00	PL28
003Z0384	QT	для АВ-QM від DN10 до DN20	35-50 °C	(1)	1 817,00	PL28
003Z0385	QT	для АВ-QM від DN25 до DN32	35-50 °C	(1)	1 785,00	PL28

Код	Тип	Kvs, м <sup>3</sup> /год	Приєднання корпусу клапана	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
-----	-----	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------

Ручний запірний клапан MSV-S, внутрішня різь



003Z4011	MSV-S 15	3,0	Rp 1/2	(18)	519,00	PL28
003Z4012	MSV-S 20	6,0	Rp 3/4	(18)	584,00	PL28
003Z4013	MSV-S 25	9,5	Rp 1	(18)	664,00	PL28
003Z4014	MSV-S 32	18,0	Rp 1 1/4	(12)	1 484,00	PL28
003Z4015	MSV-S 40	26,0	Rp 1 1/2	(12)	2 804,00	PL28
003Z4016	MSV-S 50	40,0	Rp 2	(12)	3 655,00	PL28

Ручний балансувальний клапан MSV-F2, з вимірювальними ніпелями, фланцеве з'єднання



003Z1061	MSV-F2 50	53,8	-	(1)	8 756,00	PL28
003Z1062	MSV-F2 65	93,4	-	(1)	11 214,00	PL28
003Z1063	MSV-F2 80	122,3	-	(1)	15 844,00	PL28
003Z1064	MSV-F2 100	200,0	-	(1)	22 861,00	PL28
003Z1065	MSV-F2 125	304,4	-	(1)	31 109,00	PL28
003Z1066	MSV-F2 150	400,8	-	(1)	45 073,00	PL28
003Z1067	MSV-F2 200	685,6	-	(1)	87 901,00	PL28
003Z1068	MSV-F2 250	952,3	-	(1)	156 176,00	PL28
003Z1069	MSV-F2 300	1380,2	-	(1)	224 274,00	PL28



Ручний балансувальний клапан LENO™ MSV-BD, внутрішня різь



003Z4000	MSV-BD 15	2,5	Rp 1/2	(1)	2 046,00	PL28
003Z4001	MSV-BD 15	3,0	Rp 1/2	(1)	2 046,00	PL28
003Z4002	MSV-BD 20	6,6	Rp 3/4	(1)	2 203,00	PL28
003Z4003	MSV-BD 25	9,5	Rp 1	(1)	2 518,00	PL28
003Z4004	MSV-BD 32	18,0	Rp 1 1/4	(1)	2 929,00	PL28
003Z4005	MSV-BD 40	26,0	Rp 1 1/2	(1)	3 619,00	PL28
003Z4006	MSV-BD 50	40,0	Rp 2	(1)	4 406,00	PL28

Ручний балансувальний клапан LENO™ MSV-B, внутрішня різь



003Z4030	MSV-B 15	2,5	Rp 1/2	(1)	1 149,00	PL28
003Z4031	MSV-B 15	3,0	Rp 1/2	(1)	1 480,00	PL28
003Z4032	MSV-B 20	6,6	Rp 3/4	(1)	1 731,00	PL28
003Z4033	MSV-B 25	9,5	Rp 1	(1)	1 952,00	PL28
003Z4034	MSV-B 32	18,0	Rp 1 1/4	(1)	3 093,00	PL28

Код	Тип	Kvs, м <sup>3</sup> /год	Приєднання корпусу клапана	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
-----	-----	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------

Ручний запірний клапан USV-M з дренажним краном, внутрішня різь



003Z2121	USV-M 15	1,6	Rp 1/2	(18)	1 182,00	PL28
003Z2122	USV-M 20	2,5	Rp 3/4	(18)	1 327,00	PL28
003Z2123	USV-M 25	4,0	Rp 1	(18)	1 789,00	PL28
003Z2124	USV-M 32	6,3	Rp 1 1/4	(12)	2 105,00	PL28
003Z2125	USV-M 40	10,0	Rp 1 1/2	(12)	2 478,00	PL28
003Z2153	USV-M 50	16,0	Rp 2	-	4 109,00	PL28

Ручний запірно-вимірювальний клапан з попередньою настройкою USV-I з дренажним краном, внутрішня різь



003Z2131	USV-I 15	1,6	Rp 1/2	(18)	779,00	PL28
003Z2132	USV-I 20	2,5	Rp 3/4	(18)	914,00	PL28
003Z2133	USV-I 25	4,0	Rp 1	(18)	1 223,00	PL28
003Z2134	USV-I 32	6,3	Rp 1 1/4	(12)	1 754,00	PL28
003Z2135	USV-I 40	10,0	Rp 1 1/2	(12)	2 190,00	PL28
003Z2151	USV-I 50	16,0	Rp 2	-	3 790,00	PL28

Код	Тип	Опис	Ду, мм	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
-----	-----	------	--------	----------------------	-----------------

Багатофункціональний термостатичний циркуляційний клапан MTCV



003Z4515	MTCV	Клапан - базовая версия А	DN 15	2 883,00	PL28
003Z1520	MTCV	Клапан - базовая версия А	DN 20	2 949,00	PL28

Приладдя для MTCV

003Z1027	Арматура для відключення клапану, G1/2 x Rp 1/2 (2 шт.)			1 152,00	PL28
003Z1028	Арматура для відключення клапану, G3/4 x Rp 3/4 (2 шт.)			1 536,00	PL28
003Z2033	Термостатичний регулювальний модуль, версія А			1 714,00	PL28
003Z2021	Термостатичний модуль дезінфекції, версія В			945,00	PL28
003Z1023	Термометр з адаптером			709,00	PL28

Код	Тип	Діапазон настройки (бар)	Kvs, м <sup>3</sup> /год	Приєднання	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
Перепускні клапани AVDO, Tmax = 120 °C, P <sub>y</sub> = 10, кутовий, внутрішня різь							



<b>003L6002</b>	AVDO 15	0,05-0,5	1,6	R 1/2	(18)	<b>1 991,00</b>	PL03
-----------------	---------	----------	-----	-------	------	-----------------	------



<b>003L6007</b>	AVDO 20	0,05-0,5	2,3	R 3/4	(18)	<b>2 078,00</b>	PL03
-----------------	---------	----------	-----	-------	------	-----------------	------

<b>003L6012</b>	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1/2	(18)	<b>3 191,00</b>	PL03
-----------------	---------	----------	-----	-------	------	-----------------	------

Перепускні клапани AVDO, Tmax = 120 °C, P <sub>y</sub> = 10, прямий, зовнішня різь							
--	--	--	--	--	--	--	--



<b>003L6030</b>	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	G 1 1/4	(18)	<b>3 342,00</b>	PL03
-----------------	---------	----------	-----	---------	------	-----------------	------

Перепускні клапани AVDO, Tmax = 120 °C, P <sub>y</sub> = 10, прямий, з муфтою та ніпелем							
--	--	--	--	--	--	--	--



<b>003L6028</b>	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1	(18)	<b>3 191,00</b>	PL03
-----------------	---------	----------	-----	-----	------	-----------------	------

Термостатичні змішувальні клапани TVM-H для систем опалення							
---	--	--	--	--	--	--	--



<b>003Z1120</b>	TVM-H 20	30 – 70°C	1,9	G 1	(24)	<b>2 135,00</b>	PL28
-----------------	----------	-----------	-----	-----	------	-----------------	------



<b>003Z1127</b>	TVM-H 25	30 – 70°C	3,0	G 1 1/4	(24)	<b>2 464,00</b>	PL28
-----------------	----------	-----------	-----	---------	------	-----------------	------

Термостатичні змішувальні клапани TVM-W для ГВП							
---	--	--	--	--	--	--	--



<b>003Z3145</b>	TVM-W 20	35 – 70°C	2,1	G 1	-	<b>3 058,00</b>	PL28
-----------------	----------	-----------	-----	-----	---	-----------------	------