

ENGINEERING  
TOMORROW

*Danfoss*

Danfoss Heating Segment

# ЦІННИК

## Радіаторні терморегулятори

Лютий 2019



## ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані без знижок зі складу в Києві.
- Після публікації цього примірника попередні ціни анулюються.

## КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Центральний офіс в Україні:  
**ТОВ з П «Данфосс ТОВ»**

04080, Київ - 80, а/с 168  
вул. Вікентія Хвойки, 15/15/6

Телефон: +380 800 800 144

Email: [uacs@danfoss.com](mailto:uacs@danfoss.com)

Сайт: [heating.danfoss.ua](http://heating.danfoss.ua)

**РАДІАТОРНІ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ**

- |   |          |
|---|----------|
| • Радіаторні терморегулятори <b>RA</b> , електронні терморегулятори <b>Eco, Connect</b> | <b>4</b> |
| • Клапани радіаторних терморегуляторів <b>RA-N, RA-G</b>                                | <b>5</b> |
| • Динамічні клапани <b>RA-DV</b>  | <b>6</b> |
| • Приєднувальні елементи <b>RA-K, RA-KE</b> для підпільного та стінового прокладання    | <b>7</b> |
| • Запірні клапани <b>RLV, RLV-S</b>   | <b>8</b> |
| • Н-подібні запірні клапани <b>RLV-K, RLV-KS</b>  | <b>8</b> |
| • Запчастини та приладдя для радіаторних терморегуляторів                               | <b>9</b> |

Код	Тип	Опис	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
-----	-----	------	-------------------	--------------

## Електронні радіаторні термостати

**014G1001***Danfoss Eco™ із Bluetooth®*

Електронний радіаторний терморегулятор Danfoss Eco™ з технологією Bluetooth®, Адаптер RA, М30х1.5

**1 445,00**

PL61

**014G0002***Danfoss Link™ Connect*Інтелектуальний електронний термостат *Danfoss Link™ Connect*. Керування: безпроводне, DEVlink™ або Danfoss Link™ Адаптер RA, М30х1.5**1 583,00**

PL61

Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C	Довжина кап. трубки, м	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
-----	-----	------	------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------	--------------

## Термостатичний елемент серії RA для встановлення на клапани серії RA-N, RA-G, RA-K /-KE

**013G2991**

RA 2991 нікель.

З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки

5-26

-

(75)

**409,00**

PL03

**013G2992**

RA 2992 нікель.

З виносним датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки

5-26

0,2

(45)

**684,00**

PL03

**013G2920**

RA 2920

Із захистом від несанкціонованого демонтажу, Те саме, що RA 2991

5-26

-

(60)

**704,00**

PL03

**013G2970**

RA 2970 нікель.

З вбудованим датчиком, з максимальною температурою настройки 21 °C та захистом від замерзання

5-21

-

(75)

**661,00**

PL03

**013G5062**

RA 5062

З виносним регулюванням, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження і фіксування температурної настройки

2

(24)

**1 822,00**

PL03

**013G5065**

RA 5065

З виносним регулюванням, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження і фіксування температурної настройки

8-28

5

(24)

**1 953,00**

PL03

**013G5068**

RA 5068

З виносним регулюванням, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження і фіксування температурної настройки

8

(24)

**2 001,00**

PL03

## Термостатичний елемент серії RA для встановлення на клапани серії RTD

**013G2945**

RA 2945

З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки

2,5

15

-

**478,00**

PL03

## Термостатичний елемент серії RAW-K для встановлення на клапани MNG, Heimeier, та ін., з різью М30 х 1.5, вбудованих в конструкцію опалювального приладу.

**013G5030**

RAW-K 5030

З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки

8-28

-

-

**335,00**

PL03

**013G5032**

RAW-K 5032

З виносним датчиком

8-28









-








-

**573,00**




PL03






Код	Тип	Опис	Kvs, kv м3/год	Ду, мм	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
<b>Клапан RA-N для двотрубної системи опалення</b>							
	<b>013G0011</b>	Кутовий, нікель.			(75)	<b>451,00</b>	PL03
	<b>013G0012</b>	RA-N 10 Прямий, нікель.	0,65; 0,04-0,56	10	(75)	<b>451,00</b>	PL03
	<b>013G0151</b>	Осьовий, нікель.			(28)	<b>451,00</b>	PL03
	<b>013G0013</b>	Кутовий, нікель.			(75)	<b>499,00</b>	PL03
	<b>013G0014</b>	RA-N 15 Прямий, нікель.	0,90; 0,04-0,73	15	(75)	<b>499,00</b>	PL03
	<b>013G0153</b>	Осьовий, нікель.			(28)	<b>499,00</b>	PL03
	<b>013G0233</b>	RA-N 15 Кутовий, правий	0,90; 0,04-0,73	15	(54)	<b>613,00</b>	PL03
	<b>013G0234</b>	Кутовий. лівий			(54)	<b>613,00</b>	PL03
	<b>013G0015</b>	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	20	(36)	<b>609,00</b>	PL03
	<b>013G0016</b>	RA-N 20 Прямий, нікель.			(36)	<b>609,00</b>	PL03
	<b>013G0155</b>	Осьовий, нікель.	1,00; 0,16-0,80		(28)	<b>609,00</b>	PL03
	<b>013G0037</b>	RA-N 25 Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	25	(30)	<b>908,00</b>	PL03
	<b>013G0038</b>	Прямий, нікель.			(30)	<b>908,00</b>	PL03
<b>Клапан RA-G для однострубної системи опалення</b>							
	<b>013G1676</b>	RA-G 15 Кутовий, нікель.	2,06; 1,42	15	-	<b>654,00</b>	PL03
	<b>013G1675</b>	Прямий, нікель.				<b>654,00</b>	PL03
	<b>013G1678</b>	RA-G 20 Кутовий, нікель.	3,16; 2,06	20	(28)	<b>703,00</b>	PL03
	<b>013G1677</b>	Прямий, нікель.				<b>703,00</b>	PL03
	<b>013G1680</b>	RA-G 25 Кутовий, нікель.	4,75; 2,69	25	(30)	<b>1 053,00</b>	PL03
	<b>013G1679</b>	Прямий, нікель.				<b>1 053,00</b>	PL03

Код	Тип	Опис	Діапазон регулювання	Ду, мм	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
Клапан RA-DV для двотрубно́ї системи опалення							
	<b>013G7711</b>	RA-DV 10	Кутовий, нікель.	25-135	10	(75)	<b>652,00</b> PL03
	<b>013G7712</b>	RA-DV 10	Прямий, нікель.	25-135	10	(75)	<b>652,00</b> PL03
	<b>013G7713</b>	RA-DV 15	Кутовий, нікель.	25-135	15	(75)	<b>687,00</b> PL03
	<b>013G7714</b>	RA-DV 15	Прямий, нікель.	25-135	15	(75)	<b>687,00</b> PL03
	<b>013G7710</b>	RA-DV 15	Осьовий, нікель.	25-135	15	(75)	<b>888,00</b> PL03
	<b>013G7719</b>	RA-DV 15	3-осьовий, кутовий, правий, нікель.	25-135	15	(75)	<b>765,00</b> PL03
	<b>013G7720</b>	RA-DV 15	3-осьовий, кутовий, лівий, нікель.	25-135	15	(75)	<b>765,00</b> PL03











**Приєднувальний елемент RA-K для двотрубної системи опалення**

Код	Тип	Опис	Kvs, kv м3/год	Підключення	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
 013G3363	RA-K	Клапан RA-K з компресійним фітінгом для приєднувальної трубки, з попередньою настройкою	0,02-0,62	R1/2	(75)	<b>778,00</b>	PL03
013G3377	RA-K/KW	Приєднувальна трубка, L = 950 мм ДУ 15 мм	-	-	(10)	<b>219,00</b>	PL03
013G3378	RA-K/KW	Приєднувальна трубка, L = 650 мм ДУ 15 мм	-	-	(10)	<b>159,00</b>	PL03
 013G3367	RA-K	Розподільчий вузел для підпільного прокладання труб з можливістю відключення. Зовнішня різь	-	G3/4	(60)	<b>700,00</b>	PL03
 013G3369	RA-KW	Розподільчий вузел для прокладання труб в стіні, з можливістю відключення. Зовнішня різь	-	G3/4	(48)	<b>761,00</b>	PL03

**Приєднувальний елемент RA-K для однострубної системи опалення**

 013G3362	RA-KE	Клапан RA-KE з компресійним фітінгом для приєднувальної трубки, з попередньою настройкою	2,5	-	(75)	<b>778,00</b>	PL03
013G3377	RA-KE/KEW	Приєднувальна трубка, L = 950 мм ДУ 15 мм	-	-	(10)	<b>219,00</b>	PL03
013G3378	RA-KE/KEW	Приєднувальна трубка, L = 650 мм ДУ 15 мм	-	-	(10)	<b>159,00</b>	PL03
 013G3366	RA-KE	Розподільчий вузел для підпільного прокладання труб з можливістю відключення. Зовнішня різь	-	G3/4	(60)	<b>721,00</b>	PL03
 013G3368	RA-KEW	Розподільчий вузел для прокладання труб в стіні, з можливістю відключення. Зовнішня різь	-	G3/4	(48)	<b>758,00</b>	PL03



Код	Тип	Опис	Kvs, kv м3/год	Ду, мм	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
<b>Клапани запірні RLV, RLV-S для монтажу на зворотньому трубопроводі вузла об'язки опалювального приладу</b>							
	<b>003L0141</b>	Кутовий, нікель				<b>274,00</b>	PL03
	<b>003L0142</b>	Прямий, нікель	1,8	10	(10)	<b>274,00</b>	PL03
	<b>003L0143</b>	Кутовий, нікель				<b>291,00</b>	PL03
	<b>003L0144</b>	Прямий, нікель	2,5	15	(10)	<b>291,00</b>	PL03
	<b>003L0145</b>	Кутовий, нікель				<b>391,00</b>	PL03
	<b>003L0146</b>	Прямий, нікель	3	20	(6)	<b>391,00</b>	PL03
	<b>003L0121</b>	Кутовий, нікель	1,5	10	-	<b>207,00</b>	PL03
	<b>003L0122</b>	Прямий, нікель	0,15-1,35			<b>207,00</b>	PL03
	<b>003L0123</b>	Кутовий, нікель				<b>208,00</b>	PL03
	<b>003L0124</b>	Прямий, нікель	2,2 0,2-1,8	15	-	<b>208,00</b>	PL03
	<b>003L0125</b>	Кутовий, нікель				<b>287,00</b>	PL03
	<b>003L0126</b>	Прямий, нікель	2,2 0,2-1,8	20	-	<b>287,00</b>	PL03

Код	Тип	Опис	З'єднання		Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
			радіатор	система		
<b>Н - подібні запірні клапани RLV-KS для монтажу на опалювальному пристрої з нижнім підключенням</b>						
	<b>003L0282</b>	Кутовий			<b>733,00</b>	PL03
	<b>003L0280</b>	Прямий	G 1/2 A	G 3/4 A	<b>733,00</b>	PL03
	<b>003L0283</b>	Кутовий			<b>700,00</b>	PL03
	<b>003L0281</b>	Прямий	G 3/4	G 3/4 A	<b>700,00</b>	PL03
	<b>003L0222</b>	Кутовий			<b>518,00</b>	PL03
	<b>003L0220</b>	Прямий	G 1/2 A	G 3/4 A	<b>518,00</b>	PL03
	<b>003L0223</b>	Кутовий			<b>494,00</b>	PL03
	<b>003L0221</b>	Прямий	G 3/4	G 3/4 A	<b>494,00</b>	PL03

Код	Опис	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
<b>Дренажний клапан</b>				



<b>003L0152</b>	Дренажний клапан з патрубком для приєднання шлангу	(5)	<b>496,00</b>	PL03
-----------------	--	-----	---------------	------

Код	Тип	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
-----	-----	-------------------	--------------

Звхист від несанкціонованого втручання



<b>013G5245</b>	Пристрій для захисту від крадіжки термостатичних елементів RA2991/92 (20 шт)	<b>11,00</b>	PL03
<b>013G1236</b>	Набір інструментів для розблокування механізму термостатичного елементу	<b>268,00</b>	PL03
<b>013G0294</b>	30 пласт. кілець для блокування попередньої настройки	<b>69,00</b>	PL03

Запірна рукоятка для RA-N



<b>013G3300</b>	Для відключення опалювального пристрою (не призначена для регулювання)	<b>654,00</b>	PL03
-----------------	--	---------------	------

Кутовий адаптер для підключення термостатичного елементу



<b>013G1350</b>	Приєднання RA	<b>264,00</b>	PL03
<b>013G1360</b>	Приєднання M30 x 1.5	<b>264,00</b>	PL03

Код	Тип	Підключення	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
-----	-----	-------------	--------------------------	-------------------	--------------

Компресійні фітинги для труб із поліетилену PEX Tmax=95°C, P<sub>y</sub>=6 бар



<b>013G4144</b>	Ø 14 X 2 мм для RA-N15, RLV-15, RLV-S зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>139,00</b>	PL03
<b>013G4147</b>	Ø 15 X 2.5 мм для RA-N15, RLV-15, RLV-S зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>139,00</b>	PL03
<b>013G4152</b>	Ø 12 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>	PL03
<b>013G4154</b>	Ø 14 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>	PL03
<b>013G4155</b>	Ø 15 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>	PL03
<b>013G4157</b>	Ø 16 X 1,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>	PL03
<b>013G4156</b>	Ø 16 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>	PL03
<b>013G4163</b>	Ø 16 X 2,2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>	PL03
<b>013G4162</b>	Ø 17 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>	PL03
<b>013G4158</b>	Ø 18 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>	PL03
<b>013G4159</b>	Ø 18 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>	PL03
<b>013G4160</b>	Ø 20 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>	PL03
<b>013G4161</b>	Ø 20 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>	PL03

Компресійні фітинги для металополімерних труб AluPEX Tmax=95°C, P<sub>y</sub>=6 бар



<b>013G4174</b>	Ø 14 X 2 мм для RA-N15, RLV-15, RLV-S зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>156,00</b>	PL03
<b>013G4184</b>	Ø 14 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>167,00</b>	PL03
<b>013G4186</b>	Ø 16 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>98,00</b>	PL34
<b>013G4187</b>	Ø 16 X 2,25 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>167,00</b>	PL03
<b>013G4188</b>	Ø 18 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>167,00</b>	PL03
<b>013G4190</b>	Ø 20 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>167,00</b>	PL03
<b>013G4191</b>	Ø 20 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>167,00</b>	PL03

Компресійні фітинги для сталевих і мідних труб Tmax=120°C, P<sub>y</sub>=10 бар



<b>013G4100</b>	Ø 10 мм для RA-N10, RLV-10, зовн. різь	G 3/4 A	(10)	<b>48,00</b>	PL03
<b>013G4102</b>	Ø 12 мм для RA-N10, RLV-10, зовн. різь	G 3/4 A	(10)	<b>47,00</b>	PL03
<b>013G4110</b>	Ø 10 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>59,00</b>	PL03
<b>013G4112</b>	Ø 12 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>62,00</b>	PL03
<b>013G4114</b>	Ø 14 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>51,00</b>	PL03
<b>013G4115</b>	Ø 15 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>55,00</b>	PL03
<b>013G4116</b>	Ø 16 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>54,00</b>	PL03
<b>013G4120</b>	Ø 10 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>103,00</b>	PL03
<b>013G4122</b>	Ø 12 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>103,00</b>	PL03
<b>013G4124</b>	Ø 14 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>103,00</b>	PL03
<b>013G4125</b>	Ø 15 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>103,00</b>	PL03
<b>013G4126</b>	Ø 16 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>103,00</b>	PL03
<b>013G4128</b>	Ø 18 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>103,00</b>	PL03